

## KD 4072 E Active

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh, DuplexCool & ComfortFrost, edulliseen perusmallin hintaan.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- DuplexCool: kaksi kylmäainepiiriä – optimaalinen jäähdytys
- ComfortFrostin ansiosta sulattaminen on tarpeen harvemmin
- Enemmän tilaa suurikokoisille pakasteille – XXL-laatikko
- Kahvatonta muotoilua integroidun kahvan ansiosta



EAN: 4002516528234 / Materiaalin numero: 11980280 /  
Vanhan materiaalin numero: 38407251EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Ulkokuoren väri	Hopea
Etuseinän väri	Stainless look
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Pilotettu ovenkahva	SideOpen
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	EasyControl
Tarkka säätö	Jääkaapin lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	4
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
sisältää XXL-laatikon	1
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	233,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,63
<b>Turvallisuus</b>	
Ovihälytyksen merkkiäni	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	1860
Laitteen syvyys, mm	650
Paino, kg	74,4
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	214
4* pakastinosan tilavuus, l	94
Kokonaiskäyttötilavuus, l	308
Pakasteiden lämmönousuaika, h	17
Pakastuskyky, kg/24 h	4,50
Äänitasoluokka (A–D)	C

KD 4072 E Active

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh, DuplexCool & ComfortFrost, edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516528234 / Materiaalin numero: 11980280 /  
Vanhan materiaalin numero: 38407251EU1

Äänitaso dB(A) re 1 pW	39
Virrankulutus, mA	900
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Jääpala-astia	•

