

KD 7713 E Active

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

DailyFresh, kätevä LED-valaistus, ComfortFrost ja liukusarana.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- ComfortFrostin ansiosta sulattaminen on tarpeen harvemmin
- Automaattinen SuperCool-toiminto jäähdyttää ruoan nopeasti



EAN: 4002516532019 / Materiaalin numero: 11990720 /
Vanhan materiaalin numero: 38771300EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	EasyControl
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Party-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	4
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	228,86
Energiankulutus/24 h, kWh	0,62
Turvallisuus	
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1780
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	541
Laitteen korkeus, mm	1772
Laitteen syvyys, mm	548
Paino, kg	53,9
Oven saranointi	Liukuovi
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	15
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	15

KD 7713 E Active

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

DailyFresh, kätevä LED-valaistus, ComfortFrost ja liukusarana.




EAN: 4002516532019 / Materiaalin numero: 11990720 /
Vanhan materiaalin numero: 38771300EU1

Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	183
4* pakastinosan tilavuus, l	84
Kokonaiskäyttötilavuus, l	267
Pakasteiden lämmönousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	4,20
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,3
Vakiovarusteet	
Jääpala-astia	•


KD 7713 E Active

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin


DailyFresh, kätevä LED-valaistus, ComfortFrost ja liukusarana.



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote*) (installation drawings)



KD7713E Active, KDN7713E Active, built-in (footnote*) (installation drawings)



KD7713E Active, KDN7713E Active, side view (installation drawings)