

## KDN 7713 E Active

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

DailyFresh ExtraCool, LED-valaistus, NoFrost ja liukusarana.



- 2 laatikkoa, toisen kosteus säädettävissä – DailyFresh ExtraCool
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- Automaattinen SuperCool-toiminto jäähdyttää ruoan nopeasti



EAN: 4002516532026 / Materiaalin numero: 11990790 /  
Vanhan materiaalin numero: 38771350EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	EasyControl
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Party-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	4
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	233,97
Energiankulutus/24 h, kWh	0,64
<b>Turvallisuus</b>	
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1780
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	541
Laitteen korkeus, mm	1772
Laitteen syvyys, mm	548
Paino, kg	52,6
Oven saranointi	Liukuovi
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	15

KDN 7713 E Active

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

DailyFresh ExtraCool, LED-valaistus, NoFrost ja liukusarana.




EAN: 4002516532026 / Materiaalin numero: 11990790 /


Vanhan materiaalin numero: 38771350EU1

Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	15
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	184
4* pakastinosan tilavuus, l	76
Kokonaiskäyttötilavuus, l	260
Pakasteiden lämmönnousaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	4,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,3
<b>Vakiovarusteet</b>	
Jääpala-astia	•


KDN 7713 E Active  
 Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin  
 DailyFresh ExtraCool, LED-valaistus, NoFrost ja liukusarana.



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation drawings)



KD7713E Active, KDN7713E Active, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KD7713E Active, KDN7713E Active, side view (installation drawings)