

PWM 508 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



- Rummun tilavuus 73 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Kuluttaa 22 % vähemmän vettä ja 28 % vähemmän energiaa*
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Perusteellinen puhdistus ammattimaisilla pesuohjelmilla

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.



EAN: 4002516551157 / Materiaalin numero: 11992780 / Vanhan materiaalin numero: 51508151FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	73
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•

Käyttökohteet

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakatikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,40
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, l/kg	6,00
Energian ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	51,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,05
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	48,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,50
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	45
Linkousnopeus, kierr./min	1600
g-kerroin	704
Testatut käyttötunnit	30000

Ohjauspaneeli

Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	24

PWM 508 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516551157 / Materiaalin numero: 11992780 / Vanhan materiaalin numero: 51508151FIN

Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	5,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,50
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,65
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,85
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1× 1/2", 3/4" kierrelliitin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1× 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Poistopumppu	DN 22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	103,0
Bruttopaino, kg	107
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämmin sileytytys	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomatiikka	•
Virtausmittari	•

PWM 508 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516551157 / Materiaalin numero: 11992780 /
Vanhan materiaalin numero: 51508151FIN

Rummun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
"Eco 40–60" -ohjelman täyttömäärä, kg.	8,0
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Linkoustehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus "Eco 40–60" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus "Eco 40–60" -ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	47
Melupäästöluokka (linkousjakso) (A–D)	A
Ilmassa kulkeva melu linkousjakson aikana, dB(A) re 1 pW	72
Ohjelma-aika "Eco 40–60" -ohjelmassa, min	219
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•