

PWM 508 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



- Rummun tilavuus 73 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Kuluttaa 22 % vähemmän vettä ja 28 % vähemmän energiaa*
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Perusteellinen puhdistus ammattimaisilla pesuohjelmilla

* Aiemman malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.



EAN: 4002516551553 / Materiaalin numero: 11992790 / Vanhan materiaalin numero: 51508251FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	73
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•
Käyttökohteet	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii asuntoihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,40
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	6,00
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	51,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,05
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,70
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	48,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,50
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	45
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	20
Linkousnopeus, kierr./min	1600
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	M Select

PWM 508 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistiventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516551553 / Materiaalin numero: 11992790 / Vanhan materiaalin numero: 51508251FIN

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	5,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,50
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,65
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,85
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1× 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1× 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	103,0
Bruttopaino, kg	107
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämmin sileytytys	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•

PWM 508 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516551553 / Materiaalin numero: 11992790 /
Vanhan materiaalin numero: 51508251FIN

Määräautomaatiikka	•
Virtausmittari	•
Rummun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
"Eco 40-60" -ohjelman täyttömäärä, kg.	8,0
Energiätehokkuusluokka (A-G)	A
Linkousteholuokka (A-G)	A
Painotettu energiankulutus "Eco 40-60" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus "Eco 40-60" -ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	47
Melupäästöluokka (linkousjakso) (A-D)	A
Ilmassa kulkeva melu linkousjakson aikana, dB(A) re 1 pW	72
Ohjelma-aika "Eco 40-60" -ohjelmassa, min	219
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Kapasiteetti	
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	42
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	36
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	66
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	47
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•