

DAS 4620

Höyrylipallinen liesituuletin

EasySwitch-ohjaus käteväään käyttöön



- Klassinen – paneeli ruostumatonta terästä, leveys 60 cm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin



EAN: 4002516569879 / Materiaalin numero: 12025080 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4620SNER

Rakennetyyppi	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraa
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaa palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	23,1
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	330 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	180
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	280
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	38,0

DAS 4620
Höyrylipallinen liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516569879 / Materiaalin numero: 12025080 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4620SNER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	48,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	25,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	585
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	72,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	29,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Huuvan leveys, mm	596
Huuvan korkeus, mm	36
Huuvan syvyys, mm	273
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	12,0
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,09
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10


DAS 4620
Höyrylipallinen liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516569879 / Materiaalin numero: 12025080 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4620SNER

Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAS 4620
Höyrylipallinen liesituuletin
EasySwitch-ohjaus käteväseen käyttöön



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings