


DAS 4640

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus



- Sopii täydellisesti yhteen Con@ctivity-liesituuletinten kanssa
- Huomaamaton – läpinäkyvä lasinen paneeli, leveys 60 cm
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin

A+


EAN: 4002516569909 / Materiaalin numero: 12025100 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S4640TNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Muotoilu</b>	
Väri	kirkas lasi
<b>Käyttömukavuus</b>	
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	27,4
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Valaistus</b>	
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	180
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	37,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	23,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0

DAS 4640

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus



EAN: 4002516569909 / Materiaalin numero: 12025100 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S4640TNER

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

#### Huonetilaa palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 160

Imuteho tehotasolla 2 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 260

Imuteho tehotasolla 3 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 405

Imuteho Booster-teholla 1 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 580

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 41,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 50,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 61,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 70,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 27,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 37,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 57,0

#### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

#### Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 561

Huuvan korkeus, mm 68

Huuvan syvyys, mm 307

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 12,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,08

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

#### Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Asennusmalli •

#### Vakiovarusteet

Sulkuläppä •


#### Valinnaiset lisävarusteet

Aktiivihiihisuodatin Nein

DAS 4640

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus



DAS4640, Installation drawings