

DAS 4930
Höyrylipallinen liesituuletin
intuitiivinen SmartControl-ohjaus



- Tyylikäs – obsidian-musta ohjauspaneeli, leveys 90 cm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin

A+++

EAN: 4002516570240 / Materiaalin numero: 12025120 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4930BNER

Rakennetyyppi	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Muotoilu	
Väri	Obsidian-musta
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	23,4
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	180
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	280
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	720
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h)	720
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	37,0

DAS 4930
Höyrylipallinen liesituuletin
intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516570240 / Materiaalin numero: 12025120 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4930BNER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	24,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	695
Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	720
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	73,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	77,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	29,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	63,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Huuvan leveys, mm	896



DAS 4930
Höyrylipallinen liesituuletin
intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516570240 / Materiaalin numero: 12025120 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4930BNER

Huuvan korkeus, mm	36
Huuvan syvyys, mm	273
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Nettopaino, kg	14,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitântäteho, kW	0,16
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitântä päällä	•
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAS 4930
Höyrylipallinen liesituuletin
intuitiivinen SmartControl-ohjaus



DAS4930, DAS4931, Installation drawings