


DAS 4940

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus



- Sopii täydellisesti yhteen Con@ctivity-liesituuletinten kanssa
- Huomaamaton – läpinäkyvä lasinen paneeli, leveys 90 cm
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin

A++


EAN: 4002516570103 / Materiaalin numero: 12025130 / Vanhan materiaalin numero: 28S4940TNER

Rakennetyyppi	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 31-P, DKF 31-R
Muotoilu	
Väri	kirkas lasi
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	24,8
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	285 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	290
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	625
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	36,0

DAS 4940

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus




EAN: 4002516570103 / Materiaalin numero: 12025130 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4940TNER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	22,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	175
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	425
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	47,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Huuvan leveys, mm	861
Huuvan korkeus, mm	68
Huuvan syvyys, mm	307
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	15,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,08
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1

DAS 4940

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus



EAN: 4002516570103 / Materiaalin numero: 12025130 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4940TNER

Taajuus, Hz

50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä

•

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana

•

Asennusmalli

•

Vakiovarusteet

Sulkuläppä

•

Valinnaiset lisävarusteet



Aktiivihiihtisuodatin

Nein

DAS 4940

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus



DAS4940, Installation drawings