

DAS 8630

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten



- Hienostunut – litteä paneeli ruostumatonta terästä, leveys 60 cm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin

A+


EAN: 4002516570271 / Materiaalin numero: 12025140 / Vanhan materiaalin numero: 28S8630SNER

Rakennetyyppi	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaa palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 31-P, DKF 31-R
Muotoilu	
Väri	teraes
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	27,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	180
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h)	810
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	37,0

DAS 8630

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten




EAN: 4002516570271 / Materiaalin numero: 12025140 /
Vanhan materiaalin numero: 28S8630SNER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	63,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	23,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	49,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	260
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	405
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	685
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	74,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	47,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	61,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Huuvan leveys, mm	561
Huuvan korkeus, mm	60

DAS 8630

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten




EAN: 4002516570271 / Materiaalin numero: 12025140 /
Vanhan materiaalin numero: 28S8630SNER

Huuvan syvyys, mm	307
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Nettopaino, kg	13,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitântäteho, kW	0,23
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitântä päällä	•
Poistoilmaliitântä päällä ja takana	•
Asennusmalli	•
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihiihisuodatin	Nein

DAS 8630

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten



DAS8630, Installation drawings