

DAS 8930

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten



- Hienostunut – litteä paneeli ruostumatonta terästä, leveys 90 cm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin

**A++**

EAN: 4002516570295 / Materiaalin numero: 12025150 / Vanhan materiaalin numero: 28S8930SNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Muotoilu</b>	
Väri	teraes
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	25,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	270 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	190
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	290
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	630
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m <sup>3</sup> /h)	880
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	35,0

DAS 8930

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten



EAN: 4002516570295 / Materiaalin numero: 12025150 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S8930SNER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	48,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	21,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	175
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	425
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	630
Imuteho Booster-teholla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	720
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	40,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	49,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	74,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	26,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	47,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	60,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Huuvan leveys, mm	861
Huuvan korkeus, mm	60

DAS 8930

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten





EAN: 4002516570295 / Materiaalin numero: 12025150 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S8930SNER

Huuvan syvyys, mm	307
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Nettopaino, kg	17,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitântäteho, kW	0,23
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitântä päällä	•
Poistoilmaliitântä päällä ja takana	•
Asennusmalli	•
<b>Vakiovarusteet</b>	
Sulkuläppä	•
<b>Valinnaiset lisävarusteet</b>	
Aktiivihiihisuodatin	Nein

DAS 8930

Höyrylipallinen liesituuletin

intuitiivinen SmartControl White -ohjaus, kapeaan seinäkaappiin asennusta varten



DAS8930, Installation drawings