

DA 9298 W Screen blbo
Seinälle asennettava liesituuletin
tyylikääs liitutaalulasinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



- Suoraviivainen muotoilu, leveys 880 mm ja syvyys vain 256 mm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Kääntyvä etupaneeli – optimaaliseen käyrien ja höyryn poistoon
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin

A+++

EAN: 4002516568841 / Materiaalin numero: 12027540 /
Vanhan materiaalin numero: 28929870NER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiiisuodatin
Muotoilu	
Väri	Blackboard
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	21,3
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,0 W
Valoteho, Lx	350 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	210
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	300
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	650
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h)	915
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	38,0

DA 9298 W Screen blbo
Seinälle asennettava liesituuletin
tyylikäs liitutaulusinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516568841 / Materiaalin numero: 12027540 /
Vanhan materiaalin numero: 28929870NER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	63,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	23,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	175
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	420
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	620
Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	715
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	40,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	49,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	59,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	26,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	44,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	500

DA 9298 W Screen blbo
 Seinälle asennettava liesituuletin
 tyylikäs liitutauluslasinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus




EAN: 4002516568841 / Materiaalin numero: 12027540 /
 Vanhan materiaalin numero: 28929870NER

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	500
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	500
Huuvan leveys, mm	880
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	500
Huuvan korkeus, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	500
Huuvan syvyys, mm	260
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	500
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Nettopaino, kg	20,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,23
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Ilmanohjaukappale huonetilaan palautukseen	•
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihiihisuodatin	DADC 9000
Elvytettävä aktiivihiihisuodatin	DKF 29-R Kohlefilter

DA 9298 W Screen blbo

Seinälle asennettava liesituuletin

tyylissä liitetaululasin etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings