

Classic C1 Junior - SBAF5

Säiliöpölynimuri

Korkea imuteho perusteelliseen imurointiin.



- Suuri imuteho – 800 W
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- Erittäin kevyt – 5,8 kg varusteineen
- 9 metrin toimintasäde: suurtenkin alueiden imurointi on helppoa

EAN: 4002516553892 / Materiaalin numero: 12029950 /
Vanhan materiaalin numero: 41BAF530NE

Rakennetyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Classic C1
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SBAF5
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	6-asentoinen kiertovalitsin
Imuputki	EasyLock-imuputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	Yhdellä sivulla
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	800
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	9
Virtajohdon pituus, m	5,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean-suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	800
Äänenvoimakkuus, dB	79,0
Halkaisija, mm	463
Korkeus, mm	221
Paino, kg	5,5
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	VarioClip-teline
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Suodatin	AirClean-suodatin
Puhdistustyökalu	Ei