

Classic C1 Flex - SBAF5
Säiliöpölynimuri
teleskooppiputki – kätevää imurointia edulliseen hintaan



- Energiatehokasta imurointia – 800 W
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- Pitkä, joustava rakosuulake kapeiden välien puhdistukseen
- Erittäin kevyt – 5,8 kg varusteineen
- 9 metrin toimintasäde: suurtenkin alueiden imurointi on helppoa

EAN: 4002516554011 / Materiaalin numero: 12029970 /
Vanhan materiaalin numero: 41BAF531NE

Rakennetyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Classic C1
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SBAF5
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	6-portainen väännin
XXL-kahva	•
Imuputki	Kompakti Comfort- teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	yksipuolinen
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	800
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	9
Virtajohdon pituus, m	5,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean-suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	800
Äänenvoimakkuus, dB	79,0
Halkaisija, mm	463
Korkeus, mm	221
Paino, kg	5,5
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	VarioClip
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Erityispitkä, joustava rakosuulake SFD 20	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Suodatin	AirClean
Puhdistustyökalu	Ei