

Compact C2 Silence - SDRK5

Säiliöpölynimuri

Silence-erikoismoottori ja EcoTeQ Plus-lattiasuulake hiljaiseen imurointiin.



- Energiatehokkuusmoottori parannetulla tehokkuudella
- Poikkeuksellisen tehokasta siivousta EcoTeQ Plus -suulakkeella
- Melua pienentävä Silence AirClean -suodatin
- Kevyt – 6,5 kg varusteineen
- Tilaasäästävä säilytys Compact System -varastoinnilla

EAN: 4002516554097 / Materiaalin numero: 12030460 /
Vanhan materiaalin numero: 41DRK530NE

Rakennettyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Compact C2
Moottorityyppi	EcoLine
Tuotetyyppi	SDRK5
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	6-portainen väännin
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
XXL-kahva	•
Silence plus -järjestelmä	•
Imuputki	Kompakti Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	molemminpuolinen Compact
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	550
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	11
Virtajohdon pituus, m	7,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean FJM
Pölypussin tilavuus, l	3,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	Silence AirClean -suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	550
Äänenvoimakkuus, dB	67,0
Halkaisija, mm	425
Korkeus, mm	230
Paino, kg	6,5
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	VarioClip
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 660-3	•
Puhdistustyökalu	Ei