

Compact C2 Flex - SDRF5
Säiliöpölynimuri
Compact System säästää säilytystilaa.



- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- Energiatehokkuusmoottori parannetulla tehokkuudella
- AirClean+ -suodatin poimii pienimmätkin hiukkaset
- Pitkä, joustava rakosuulake kapeiden välien puhdistukseen
- Kevyt – 6,5 kg varusteineen

EAN: 4002516554219 / Materiaalin numero: 12030480 /
Vanhan materiaalin numero: 41DRF530NE

Rakennetyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Compact C2
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SDRF5
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	6-asentoinen kiertovalitsin
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
XXL-kahva	•
Silence-järjestelmä	•
Imuputki	Kompakti Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	Molemmilla sivuilla, kompakti
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	890
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	11
Virtajohdon pituus, m	7,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean FJM
Pölypussin tilavuus, l	3,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean Plus -suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	890
Äänenvoimakkuus, dB	79,0
Halkaisija, mm	425
Korkeus, mm	230
Paino, kg	6,5
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	VarioClip-teline
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Erityispitkä, joustava rakosuulake SFD 20	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Suodatin	AirClean Plus -suodatin
Puhdistustyökalu	Ei