

Complete C3 Silence- SGSK5 Säiliöpölynimuri

jossa energiatehokas moottori tehokkaaseen imurointiin.



- Energiatehokkuusmoottori parannetulla tehokkuudella
- Poikkeuksellisen tehokasta siivousta EcoTeQ Plus -suulakkeella
- Melua pienentävä Silence AirClean -suodatin
- Mukava ja monipuolinen: kolme sisäänrakennettua lisävarustetta
- Helppo suurien tilojen imurointi 12 m toimintasäteen ansiosta

EAN: 4002516555100 / Materiaalin numero: 12032680 /
Vanhan materiaalin numero: 41GSK530NE

Rakennettyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Complete C3
Moottorityyppi	EcoLine
Tuotetyyppi	SGSK5
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	+/- painikkeet
Valollinen tehon ilmaisim	•
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
Silence plus -järjestelmä	•
Imuputki	Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	moleminpuolinen
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	550
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
Dynamic-Drive	•
Toimintasäde, m	12
Virtajohdon pituus, m	8,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	Silence AirClean -suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	550
Äänenvoimakkuus, dB	64,0
Halkaisija, mm	496
Korkeus, mm	227
Paino, kg	7,4
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake	Kovien lattiapintojen suulake SBB 235-3
Lattiasuulake SBD 660-3	•
Kovien lattiapintojen suulake SBB 235-3	•
Puhdistustyökalu	Ei