

## Complete C3 Parquet Flex - SGSF5

### Säiliöpölynimuri

jossa suojaava parkettilattiasuulake arkojen puulattioiden hoitoon.



- Energiatehokkuusmoottori parannetulla tehokkuudella
- Hellä aroille puulattioille – joustava Parquet Twister
- Helppo suurien tilojen imurointi 12 m toimintasäteen ansiosta
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- Pitkä, joustava rakosuulake kapeiden välien puhdistukseen

EAN: 4002516555179 / Materiaalin numero: 12032750 /  
Vanhan materiaalin numero: 41GSF531NE

<b>Rakennetyyppi</b>	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Complete C3
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SGSF5
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	+/- painikkeet
Valollinen tehon ilmaisin	•
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
Silence-järjestelmä	•
Imuputki	Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	molemminpuolinen
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Nimellinen tehonkulutus, W	890
<b>Liikkuvuus</b>	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
Dynamic-Drive	•
Toimintasäde, m	12
Virtajohdon pituus, m	8,5
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean Plus -suodatin
Moottorisuojasuodatin	•
<b>Turvallisuus</b>	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Suurin liitäntäteho	890
Äänenvoimakkuus, dB	78,0
Halkaisija, mm	496
Korkeus, mm	227
Paino, kg	7,3
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Erityispitkä, joustava rakosuulake SFD 20	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake	Parquet Twister SBB 300-3
SBD 365-3 lattiasuulake	•
Parkettisuulake Twister SBB 300-3	•
Suodatin	AirClean Plus suodatin
Puhdistustyökalu	Ei