

Complete C2 Hardfloor - SFRF5

Säiliöpölynimuri

Kovien naarmuuntumisalttiiden lattioiden ensiluokkaiseen käsittelyyn.



- Energiatehokasta imurointia – 890 W
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- Puisille lattiapinnoille – kovien pintojen kestävä suulake
- AirClean+-suodatin poimii pienimmätkin hiukkaset
- Säädettävä työkorkeus – ruostumaton teräksinen teleskooppiputki

EAN: 4002516556626 / Materiaalin numero: 12034920 / Vanhan materiaalin numero: 41FRF530NE

Rakennetyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Complete C2
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SFRF5
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	6-asentoinen kiertovalitsin
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
Silence-järjestelmä	•
Imuputki	Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	Molemmilla sivuilla
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	890
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	10
Virtajohdon pituus, m	6,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean Plus -suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	890
Äänenvoimakkuus, dB	80,0
Halkaisija, mm	487
Korkeus, mm	227
Paino, kg	7,0
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake	Kovien lattiapintojen suulake SBB 235-3
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Kovien lattiapintojen suulake SBB 235-3	•
Suodatin	AirClean Plus -suodatin
Puhdistustyökalu	Ei