

Complete C2 Flex - SFAF5

Säiliöpölynimuri

jossa energiatehokas moottori tehokkaaseen imurointiin.



- Suuri imuteho – 890 W
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- 10 m toimintasäde riittää suurienkin tilojen helppoon imurointiin
- Mukava ja monipuolinen: kolme sisäänrakennettua lisävarustetta
- Pitkä, joustava rakosuulake kapeiden välien puhdistukseen

EAN: 4002516556633 / Materiaalin numero: 12034930 /
Vanhan materiaalin numero: 41FAF531NE

Rakennetyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Complete C2
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SFAF5
Laitteen väri	Obsidian-musta
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	6-portainen väännin
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
Silence-järjestelmä	•
Imuputki	Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	moleminpuolinen
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	890
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	10
Virtajohdon pituus, m	6,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean-suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
Tekniset tiedot	
Suurin liitäntäteho	890
Äänenvoimakkuus, dB	80,0
Halkaisija, mm	487
Korkeus, mm	227
Paino, kg	7,0
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Erityispitkä, joustava rakosuulake SDF 20	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Suodatin	AirClean
Puhdistustyökalu	Ei