

## Complete C2 Powerline - SFRF5

### Säiliöpölynimuri

jossa energiatehokas moottori tehokkaaseen imurointiin.



- Suuri imuteho – 890 W
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- 10 m toimintasäde riittää suurienkin tilojen helppoon imurointiin
- Mukava ja monipuolinen: kolme sisäänrakennettua lisävarustetta

EAN: 4002516556046 / Materiaalin numero: 12034960 /  
Vanhan materiaalin numero: 41FRF501NE

<b>Rakennetyyppi</b>	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Complete C2
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SFRF5
Laitteen väri	lootusvalkoinen
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	6-portainen väännin
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
Silence-järjestelmä	•
Imuputki	Comfort-teleskoopiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	moleminpuolinen
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Nimellinen tehonkulutus, W	890
<b>Liikkuvuus</b>	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	10
Virtajohdon pituus, m	6,5
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean Plus -suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
<b>Turvallisuus</b>	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Suurin liitäntäteho	890
Äänenvoimakkuus, dB	80,0
Halkaisija, mm	487
Korkeus, mm	227
Paino, kg	7,0
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Suodatin	AirClean Plus suodatin
Puhdistustyökalu	Ei