

## PFD 400 [WB SPEED]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone korit mm. hoitokoteja, pitopalveluja, kahviloita ja kouluja varten.



- Enimmäissuorituskyky\*: 285 lautasta/h
- Kahden lanka- tai muovikorin pesu yhden pesukerran aikana
- Käyvä käyttää kosketusnäytön avulla – M Touch Basic
- Aina oikea pesuohjelma – astiakohtaiset ratkaisut
- Ensiluokkaiset tulokset – puhdasvesijärjestelmällä

\* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

EAN: 4002516576006 / Materiaalin numero: 12065550 / Vanhan materiaalin numero: 61040010NWE

<b>Rakennettyyppi ja design</b>	
Rakennettyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Malli	Speed
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Ruostumatonta terästä
Kansi	Ruostumaton teräs
Sivupaneelit	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohteet</b>	
Sopii pieniin ravintoloihin/baareihin	•
Sopii matkailu- ja ravintolapalveluille	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii ruokaloihin	•
Sopii toimistoihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Lyhyin ohjelma-aika, min	8
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	70
Puhdistusteho, lautasta/h	285
Puhdistusteho, korja/h	15
Mahdollisuus pestä muovikoreja 2 tasolla	•
Käyttöikä pesukertoina	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Koneen tilan ja tietojen näyttö	•
Push-ilmoitusten vastaanotto	•
Koneiden nimeäminen	•
Sijaintitietojen määrittäminen	•
Kemikaalien ja muiden kulutustuotteiden tilaukset	•
Vianetsintä	•
Käyttötietojen keräys	•
Ohjetoiminto	•
Etäpäivitysten ja ohjelmistopäivitysten asennus	•
<b>Ohjauspaneeli</b>	
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmat [määrä]	9
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,90
Sulakekoko, A	16

## PFD 400 [WB SPEED]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone korit mm. hoitokoteja, pitopalveluja, kahviloita ja kouluja varten.



EAN: 4002516576006 / Materiaalin numero: 12065550 /  
Vanhan materiaalin numero: 61040010NWE

CEE-pistotulppa	•
Virtajohdon pituus, m	1,90
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	3,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	0,40-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiatasosta, cm	100
Integroitu vedenpehennin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	17,50
Tulovesiletkun pituus, cm	170
Poistoletkun pituus, cm	150
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	536
Pesutilan yläkorin hyötisyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötisyvyys, mm	516
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	75
Bruttopaino, kg	85
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1200
<b>Päästötiedot</b>	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	47 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	59,0
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,44
<b>Ohjelmat</b>	
Yleis	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•
Olutlasit	•
Muovit	•
Energiansäästöohjelma/Eco	•
Tehopesu	•
Elvytys	•

## PFD 400 [WB SPEED]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone  
korit mm. hoitokoteja, pitopalveluja, kahviloita ja kouluja varten.



EAN: 4002516576006 / Materiaalin numero: 12065550 /  
Vanhan materiaalin numero: 61040010NWE

Vedenpoisto

•

### Korivarustus

2 x E 816 lautasteline

•

1 x APFD 215 yläkori

•

1 x APFD 220 alakori telineille

•

2 x APFD 420 aterinteline

•

Korkeudeltaan säädettävä yläkori

•

Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa

•

### Ominaisuudet

Kuivaus

ilman

1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja  
huuhtelukirkasteen annosteluun

•

Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä

•

Suolasäiliö täyttöluukussa

•

Perfect GlassCare -lasinhoitotoiminto

•

Säädettävä lämpötilan ylläpitoaika

•

Säädettävä loppuhuuhTELULÄMPÖTILA

•

Optinen liitäntä

•

Erittäin tehokas suodatinjärjestelmä

•

WiFi-moduuli

•

Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita

•

### Liitännävaihtoehdot

Ulkoinen annostelumoduuli pesuaineelle tai  
huuhtelukirkasteelle

•

### Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

Suojausluokka IPX1

•

EMC radiohäiriösuojattu

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•