

PFD 400 [WB SPEED]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone korit mm. hoitokoteja, pitopalveluja, kahviloita ja kouluja varten.



- Enimmäissuorituskyky*: 285 lautasta/h
- Kahden lanka- tai muovikorin pesu yhden pesukerran aikana
- Käyvä käyttää kosketusnäytön avulla – M Touch Basic
- Aina oikea pesuohjelma – astiakohtaiset ratkaisut
- Ensiluokkaiset tulokset – puhdasvesijärjestelmällä

* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

EAN: 4002516576020 / Materiaalin numero: 12065570 / Vanhan materiaalin numero: 61040001NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	MasterLine
Malli	Speed
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Lootusvalkoinen
Kansi	Lootusvalkoinen
Sivupaneelit	Lootusvalkoinen
Takaseinä	Galvanoitu
Sovellus	
Sopii pieniin ravintoloihin/baareihin	•
Sopii matkailu- ja ravintolapalveluille	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii ruokaloihin	•
Sopii toimistoihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Lyhyin ohjelma-aika, min	8
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	70
Puhdistusteho, lautasta/h	285
Puhdistusteho, koria/h	15
Mahdollisuus pestä muovikoreja 2 tasolla	•
Käyttöikä pesukertoina	28000
Miele MOVE	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Basic
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Astianpesuohjelmia [määrä]	9
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,90
Sulakekoko, A	16
CEE-pistotulppa	•
Virtajohdon pituus, m	1,90

PFD 400 [WB SPEED]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone korit mm. hoitokoteja, pitopalveluja, kahviloita ja kouluja varten.



EAN: 4002516576020 / Materiaalin numero: 12065570 /
Vanhan materiaalin numero: 61040001NWE

Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	3,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	0,40-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiastasosta, cm	100
Integroitu vedenpehmenin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	17,50
Tulovesiletkun pituus, cm	170
Poistoletkun pituus, cm	150
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Korkeudensäätö enint., mm	60,00
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	536
Pesutilan yläkorin hyötösyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötösyvyys, mm	516
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	75
Bruttopaino, kg	85
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1200
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	47 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	59,0
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,44
Ohjelmat	
Yleis	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•
Olutlasit	•
Muovit	•
Tehopesu	•
Elvytys	•

PFD 400 [WB SPEED]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone korit mm. hoitokoteja, pitopalveluja, kahviloita ja kouluja varten.



EAN: 4002516576020 / Materiaalin numero: 12065570 /
Vanhan materiaalin numero: 61040001NWE

Vedenpoisto

•

Korivarustus

2 x E 816 lautasteline

•

1 x APFD 215 yläkori

•

1 x APFD 220 alakori telineille

•

2 x APFD 420 aterinteline

•

Korkeudeltaan säädettävä yläkori

•

Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa

•

Ominaisuudet

Kuivaus

ilman

1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun

•

Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä

•

Suolasäiliö täyttöluukussa

•

Perfect GlassCare -lasinhoitotoiminto

•

Säädettävä lämpötilan ylläpitoaika

•

Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila

•

Optinen liitäntä

•

Erittäin tehokas suodatinjärjestelmä

•

WiFi

•

Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita

•

Liitäntävaihtoehdot

Ulkoinen annostelumoduuli nestemäiselle pesuaineelle

•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

Suojausluokka IPX1

•

EMC radiohäiriösuojattu

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•