

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone
Korit hotelleja, ravintoloita ja ateriapalveluita varten.



- Kahden lanka- tai muovikorin pesu yhden pesukerran aikana
- Enimmäissuorituskyky*: 456 lautasta/h tai 24koria/h
- Käytevä käyttää kosketusnäytön avulla – M Touch Basic
- Aina oikea pesuohjelma – astiakohtaiset ratkaisut
- Ensiluokkaiset tulokset – puhdasvesijärjestelmällä

* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tulo veden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

EAN: 4002516576099 / Materiaalin numero: 12065640 /
Vanhan materiaalin numero: 61040101NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	MasterLine
Malli	Speedplus
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Lootusvalkoinen
Kansi	Lootusvalkoinen
Sivupaneelit	Lootusvalkoinen
Takaseinä	Galvanoitu
Sovellus	
Sopii pieniin ravintoloihin/baareihin	•
Sopii matkailu- ja ravintolapalveluille	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii ruokaloihin	•
Sopii toimistoihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii pikaruokaravintoloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoa virukset testatusti	•
Todistatusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Lyhyin ohjelma-aika, min	5
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	70
Puhdistusteho, lautasta/h	456
Puhdistusteho, koria/h	24
Mahdollisuus pestä muovikoreja 2 tasolla	•
Käyttöikä pesukertoina	28000
Miele MOVE	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Basic
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Astianpesuohjelmia [määrä]	11
Säädettävä lämpötilan ylläpitoaika	•
Säädettävä loppuhuuhdelämpötila	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,90

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit hotelleja, ravintoloita ja ateriapalveluita varten.



EAN: 4002516576099 / Materiaalin numero: 12065640 /

Vanhan materiaalin numero: 61040101NWE

Sulakekoko, A	16
CEE-pistotulppa	•
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	3,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	0,40-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiastasosta, cm	100
Integroitu vedenpehennin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	8,00
Tulovesiletkun pituus, cm	170
Poistoletkun pituus, cm	150
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Korkeudensäätö enint., mm	60,00
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	536
Pesutilan yläkorin hyötösyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötösyvyys, mm	516
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	75
Bruttopaino, kg	85
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1200
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	47 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	59,0
Lämmönluvutus huonetilaan, MJ/h	1,44
Ohjelmat	
Yleis	•
Erittäin lyhyt	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Kylmä-/esipesu	•

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone
Korit hotelleja, ravintoloita ja ateriapalveluita varten.



EAN: 4002516576099 / Materiaalin numero: 12065640 /
Vanhan materiaalin numero: 61040101NWE

Lasit	•
Olutlasit	•
Aterimet	•
Muovit	•
Tehopesu	•
Elvytys	•
Vedenpoisto	•
Korivarustus	
2 x E 816 lautasteline	•
1 x APFD 215 yläkori	•
1 x APFD 220 alakori telineille	•
2 x APFD 420 aterinteline	•
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa	•
Ominaisuudet	
Kuivaus	ilman
1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Perfect GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Erittäin tehokas suodatinjärjestelmä ja suodattimen valvonta	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Optinen liitäntä	•
Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita	•
Liitännävaihtoehdot	
Ulkoinen annostusmoduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
Ulkoinen annostelumoduuli huuhtelukirkasteelle	•
WiFi	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
Suojausluokka IPX1	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•