

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



- Enimmäissuorituskyky\*: 456 lautasta/h tai 24koria/h
- Ensiluokkaiset tulokset – puhdasvesijärjestelmällä
- Äärimmäisen hygieeninen tulos – loppuhuuhtelun lämpötila 85 °C
- Automaattinen annostelu tekee käytöstä helppoa ja turvallista
- Erittäin kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön avulla

\* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitännä) mukaan.

EAN: 4002516576211 / Materiaalin numero: 12065760 /  
Vanhan materiaalin numero: 61040482NWE

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	MasterLine
Malli	Hygiene
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Lootusvalkoinen
Kansi	Lootusvalkoinen
Sivupaneelit	Lootusvalkoinen
Takaseinä	Galvanoitu
<b>Sovellus</b>	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkodeihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistettusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Lyhyin ohjelma-aika, min	5
Korkein loppuhuuhtelulämpötila, °C	85
Puhdistusteho, lautasta/h	456
Puhdistusteho, koria/h	24
Mahdollisuus pestä muovikoreja 2 tasolla	•
Käyttöikä pesukertoina	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Koneen tilan ja tietojen näyttö	•
Push-ilmoitusten vastaanotto	•
Koneiden nimeäminen	•
Sijaintitietojen määrittäminen	•
Kemikaalien ja muiden kulutustuotteiden tilaukset	•
Vianetsintä	•
Käyttötietojen keräys	•
Ohjetoiminto	•
Etäpäivitysten ja ohjelmistopäivitysten asennus	•
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmat [määrä]	12
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
<b>Vakiosähköliitännä</b>	
Sähköliitännä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisliitännäteho, kW	8,90

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



EAN: 4002516576211 / Materiaalin numero: 12065760 /  
Vanhan materiaalin numero: 61040482NWE

Sulakekoko, A	16
CEE-pistotulppa	•
Virtajohdon pituus, m	1,90
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	3,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	0,40-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiatasosta, cm	100
Integroitu vedenpehennin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	8,00
Tulovesiletkun pituus, cm	170
Poistoletkun pituus, cm	150
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	536
Pesutilan yläkorin hyötösyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötösyvyys, mm	516
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	79
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Päästötiedot</b>	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	45 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	57,0
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,44
<b>Ohjelmat</b>	
Yleis	•
Erittäin lyhyt	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Hygienia Plus	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•
Olutlasit	•

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



EAN: 4002516576211 / Materiaalin numero: 12065760 /  
Vanhan materiaalin numero: 61040482NWE

Aterimet	•
Muovit	•
Energiansäästöohjelma/Eco	•
Tehopesu	•
Elvytys	•
Vedenpoisto	•
<b>Korivarustus</b>	
2 x E 816 lautasteline	•
1 x APFD 215 yläkori	•
1 x APFD 220 alakori telineille	•
2 x APFD 420 aterinteline	•
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa	•
<b>Ominaisuudet</b>	
Kuivaus	AutoOpen-avusteinen kuivaus
1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
Integroitu annostelupumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
Integroitu annostuspumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle ja täyttömäärän ilmaisim	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
AutoClose-mekanismi	•
Perfect GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Vesisumalauhutteinen höyrykondensaattori	•
Luukun lukitus, suojattu salasanalla	•
Säädettävä lämpötilan ylläpitoaika	•
Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila	•
Optinen liitäntä	•
Erittäin tehokas suodatinjärjestelmä ja suodattimen valvonta	•
WiFi-moduuli	•
Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Ulkoinen annostelumuodi huuhtelukirkasteelle	•
<b>Vaat.muk.,ertif.,symbolit</b>	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
Suojausluokka IPX1	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•