

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone
Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



- Enimmäissuorituskyky*: 456 lautasta/h tai 24koria/h
- Ensiluokkaiset tulokset – puhdasvesijärjestelmällä
- Äärimmäisen hygieeninen tulos – loppuhuuhdelun lämpötila 85 °C
- Automaattinen annostelu tekee käytöstä helppoa ja turvallista
- Erittäin kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön avulla

* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

EAN: 4002516576211 / Materiaalin numero: 12065760 /
Vanhan materiaalin numero: 61040482NWE

Tuotteen ominaisuudet	
ProCare-kanisterin korkeus imuputken kanssa, mm	382
Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	MasterLine
Malli	Hygiene
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Lootusvalkoinen
Kansi	Lootusvalkoinen
Sivupaneelit	Lootusvalkoinen
Takaseinä	Galvanoitu
Sovellus	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkodeihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Lyhyin ohjelma-aika, min	5
Korkein loppuhuuhdelulämpötila, °C	85
Puhdistusteho, lautasta/h	456
Puhdistusteho, koria/h	24
Mahdollisuus pestä muovikoreja 2 tasolla	•
Käyttöikä pesukertoina	28000
Miele MOVE	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Astianpesuohjelmia [määrä]	12
Säädettävä lämpötilan ylläpitoaika	•
Säädettävä loppuhuuhdelulämpötila	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,90
Sulakekoko, A	16
CEE-pistotulppa	•

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



EAN: 4002516576211 / Materiaalin numero: 12065760 /

Vanhan materiaalin numero: 61040482NWE

Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähkölitähä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	3,00
Kokonaisliitähätäteho, kW	3,40
Sulakekoko, A	16
Vesiliitähä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	1,00-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiastasosta, cm	100
Integroitu vedenpehmenin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	8,00
Tulovesiletkun pituus, cm	170
Poistoletkun pituus, cm	150
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Korkeudensäätö enint., mm	60,00
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	536
Pesutilan yläkorin hyötisyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötisyvyys, mm	516
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	79
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1200
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	45 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	57,0
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,44
Ohjelmat	
Yleis	•
Erittäin lyhyt	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Hygienia Plus	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



EAN: 4002516576211 / Materiaalin numero: 12065760 /

Vanhan materiaalin numero: 61040482NWE

Olutlasit	•
Aterimet	•
Muovit	•
Tehopesu	•
Elvytys	•
Vedenpoisto	•
Korivarustus	
2 x E 816 lautasteline	•
1 x APFD 215 yläkori	•
1 x APFD 220 alakori telineille	•
2 x APFD 420 aterinteline	•
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa	•
Ominaisuudet	
Kuivaus	AutoOpen-avusteinen kuivaus
AutoClose-mekanismi	•
1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
Integroitu annostelupumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
Integroitu annostuspumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle ja täyttömäärän ilmaisimella	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Luukun lukitus, suojattu salasanalla	•
Turvatila	•
Perfect GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Erittäin tehokas suodatinjärjestelmä ja suodattimen valvonta	•
Vesisumalauhutteinen höyrykondensaattori	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Optinen liitäntä	•
Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita	•
Liitännävaihtoehdot	
Ulkoinen annostelumuodi huuhtelukirkasteelle	•
WiFi	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
Suojausluokka IPX1	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•