

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



- Enimmäissuorituskyky*: 456 lautasta/h tai 24koria/h
- DryPlus-kuivaus takaa täydellisen kuivaustuloksen
- Automaattinen annostelu tekee käytöstä helppoa ja turvallista
- Äärimmäisen hygieeninen tulos – loppuhuuhTELUN lämpötila 85 °C
- Erittäin kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön avulla

* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

EAN: 4002516576242 / Materiaalin numero: 12065790 /
Vanhan materiaalin numero: 61040587NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	MasterLine
Malli	Hygieneair
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Ruostumatonta terästä
Kansi	Ruostumaton teräs
Sivupaneelit	Ruostumaton teräs
Takaseinä	Galvanoitu
Sovellus	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkodeihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistettusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Lyhyin ohjelma-aika, min	5
Korkein loppuhuuhTELUN lämpötila, °C	85
Puhdistusteho, lautasta/h	456
Puhdistusteho, lautasta/h ohjelmalla Dry+	104
Puhdistusteho, koria/h	24
Mahdollisuus pestä muovikoreja 2 tasolla	•
Käyttöikä pesukertoina	28000
Miele MOVE	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Koneen tilan ja tietojen näyttö	•
Push-ilmoitusten vastaanotto	•
Koneiden nimeäminen	•
Sijaintitietojen määrittäminen	•
Kemikaalien ja muiden kulutustuotteiden tilaukset	•
Vianetsintä	•
Käyttötietojen keräys	•
Ohjetoiminto	•
Etäpäivitysten ja ohjelmistopäivitysten asennus	•
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmat [määrä]	12
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vapaasti sijoitettava puhdasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



EAN: 4002516576242 / Materiaalin numero: 12065790 /
Vanhan materiaalin numero: 61040587NWE

Kokonaisliitäntäteho, kW	8,90
Sulakekoko, A	16
CEE-pistotulppa	•
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	3,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	0,40-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiastasosta, cm	100
Integroitu vedenpehennin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	8,00
Tulovesiletkun pituus, cm	170
Poistoletkun pituus, cm	150
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	536
Pesutilan yläkorin hyötisyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötisyvyys, mm	516
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	79
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1200
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	47 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	59,0
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,44
Ohjelmat	
Yleis	•
Erittäin lyhyt	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Hygienia Plus	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Vapaasti sijoitettava puhtasvesiastianpesukone

Korit kaikkialle, missä hygieniavaatimukset ovat tiukat.



EAN: 4002516576242 / Materiaalin numero: 12065790 /
Vanhan materiaalin numero: 61040587NWE

Olutlasit	•
Aterimet	•
Muovit	•
Energiansäästöohjelma/Eco	•
Tehopesu	•
Elvytys	•
Vedenpoisto	•
Korivarustus	
2 x E 816 lautasteline	•
1 x APFD 215 yläkori	•
1 x APFD 220 alakori telineille	•
2 x APFD 420 aterinteline	•
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa	•
Ominaisuudet	
Kuivaus	AutoOpen-avusteinen kuivaus, Dry+-kuivaus
1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
Integroitu annostelupumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
Integroitu annostuspumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle ja täyttömäärän ilmaisin	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
AutoClose-mekanismi	•
Perfect GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Luukun lukitus, suojattu salasanalla	•
Säädettävä lämpötilan ylläpitoaika	•
Kuivausaika muutettavissa	•
Optinen liitântä	•
Erittäin tehokas suodatinjärjestelmä ja suodattimen valvonta	•
WiFi-moduuli	•
Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita	•
Liitântävaihtoehdot	
Ulkoinen annostelumuoduli huuhtelukirkasteelle	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
Suojausluokka IPX1	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•