

DGC 7250

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Erinomaisia tuloksia MonoSteam-tekniikalla
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumiasta – TasteControl
- Helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite

A+

EAN: 4002516610281 / Materiaalin numero: 12090580 /
Vanhan materiaalin numero: 22725012NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
VitroLine	•
Laitteen väri	brilliant-vaikoinen
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Höyrykypsennys	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

DGC 7250

Yhdistelmähöryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



EAN: 4002516610281 / Materiaalin numero: 12090580 /
Vanhan materiaalin numero: 22725012NER

Helppohoitaisuus	
Emaloitu uunitila, jossa PerfectClean-viimeistely, ja katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
MonoSteam	•
Höyrykehittimen teho, kW	2,20
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,0
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käisyys	alla
Uunivalo	1 halogeenispotti
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	250
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	70
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 568
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	42,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1

DGC 7250

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



EAN: 4002516610281 / Materiaalin numero: 12090580 /
Vanhan materiaalin numero: 22725012NER

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãã, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7250

Yhdistelmähöryuuni


höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing