

DGC 7250

Yhdistelmähöryuuni

hörykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Erinomaisia tuloksia MonoSteam-tekniikalla
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite

A+

EAN: 4002516610298 / Materiaalin numero: 12090600 / Vanhan materiaalin numero: 22725022NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöryuuni	•
VitroLine	•
Laitteen väri	Obsidian-musta
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Hörykypsennys	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

DGC 7250

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



EAN: 4002516610298 / Materiaalin numero: 12090600 /  
Vanhan materiaalin numero: 22725022NER

<b>Helppohoitoisuus</b>	
Emaloitu uunitila, jossa PerfectClean-viimeistely, ja katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Höyrytekn./vedensyöttö</b>	
MonoSteam	•
Höyrykehittimen teho, kW	2,20
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,0
Veden imuputki	•
<b>Turvallisuus</b>	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunivalo	1 halogeenispotti
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	250
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	70
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 568
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	42,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1

DGC 7250

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



EAN: 4002516610298 / Materiaalin numero: 12090600 /  
Vanhan materiaalin numero: 22725022NER

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DGC 7250

Yhdistelmähöryryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing