

DGC 7250

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Erinomaisia tuloksia MonoSteam-tekniikalla
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumiasta – TasteControl
- Helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite

A+

EAN: 4002516610540 / Materiaalin numero: 12090620 / Vanhan materiaalin numero: 22725042NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
PureLine	•
Laitteen väri	rust/CleanSteel
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Höyrykypsennys	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•



DGC 7250

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



EAN: 4002516610540 / Materiaalin numero: 12090620 /

Vanhan materiaalin numero: 22725042NER

PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Yhdistelmähöryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius ja TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing