

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila

A+

EAN: 4002516586029 / Materiaalin numero: 12091860 /
Vanhan materiaalin numero: 23786069NER

Rakennetyyppi	
Laitteen väri	Obsidian-musta
Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrynkehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Paistomittari	Johdoton
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Höyrykypsennys	•
Sous-vide	•
Kuumennus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Erikoisleivonnaiset	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Lautasten lämmitys	•
Erikisohjelmot	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin syyttää valon	•

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni



EAN: 4002516586029 / Materiaalin numero: 12091860 /
Vanhan materiaalin numero: 23786069NER

MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 4 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrynsäiliön kehittäjä	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
DualSteam	•
Höyrynsäiliön teho, kW	3,30
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4
Raikasvesisäiliö moottoroidun ohjauspaneelin takana	•
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•
Vedenpoistosihtti	•

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

EAN: 4002516586029 / Materiaalin numero: 12091860 /
Vanhan materiaalin numero: 23786069NER

Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyryjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	67
Kannatintasojen määrä	4
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 567
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	567
Paino, kg	46,4
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,45
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä HBBR 71	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskoopikiskot HFC 71 (pari)	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetyt teräksiset kypsennysastiat	2
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni




EAN: 4002516586029 / Materiaalin numero: 12091860 /
Vanhan materiaalin numero: 23786069NER

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings