

H 7145 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

tyylikäs musta malli, jossa automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516605027 / Materiaalin numero: 12097500 /
Vanhan materiaalin numero: 22714526NER

Rakennetyyppi	
Laitteen väri	Obsidian-musta
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
BlackLine	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Lämpimänäpito	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaattikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittelun mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

H 7145 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

tyylikärs musta malli, jossa automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516605027 / Materiaalin numero: 12097500 /
Vanhan materiaalin numero: 22714526NER

Helppohoitaisuus

Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•

Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l	43
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–225
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	225
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	36,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohton pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu uunitilä	1
Lasinen uunipannu	1

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7145 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni


tyylikärs musta malli, jossa automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings