

## Complete C3 Active - SGDF3

### Säiliöpölynimuri

Suurin imuteho sekä jalkapainikkeet perusteelliseen imurointiin mukavasti.



- Energiatehokkuusmoottori parannetulla tehokkuudella
- DeLuxe-kahva mahdollistaa ergonomisen ja mukavan käytön
- AirClean-suodatin neutraloi epämiellyttävät hajut tehokkaasti
- Erittäin kätevä korkeudensäätö Comfort-teleskooppiputken avulla.
- Helppo suurien tilojen imurointi 12 m toimintasäteen ansiosta

EAN: 4002516598633 / Materiaalin numero: 12132810 /  
Vanhan materiaalin numero: 41GDF354NE

<b>Rakennetyyppi</b>	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Complete C3
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SGDF3
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	+/- painikkeet
Valollinen tehon ilmaisin	•
Ergonominen kantokahva	•
Ergonominen kahva	•
Silence-järjestelmä	•
Imuputki	Comfort-teleskooppiputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	molemminpuolinen
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Nimellinen tehonkulutus, W	890
<b>Liikkuvuus</b>	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	12
Virtajohdon pituus, m	8,5
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean-suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
<b>Turvallisuus</b>	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Suurin liitäntäteho	890
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Halkaisija, mm	496
Korkeus, mm	227
Paino, kg	7,3
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
SBD 365-3 lattiasuulake	•
Suodatin	AirClean
Puhdistustyökalu	Ei