

H 2467 B ACTIVE

Uuni

moderni muotoilu, verkkovalmius, PerfectClean ja FlexiClip-teleskooppikiskot.



- Selkeä tekstinäyttö ja kiertovalitsimet – EasyControl Plus
- Erityisen helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmilla
- Kaikelle, josta haluat rapeaa – AirFry-toimintatapa



EAN: 4002516660156 / Materiaalin numero: 12150270 / Vanhan materiaalin numero: 22246704NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	Obsidian-musta / ruostumaton teräs -vaikutelma
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
AirFry	•
Automaattiohjelmat	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
PerfectClean-uunitila ja katalyyttisesti puhdistuvat seinämät	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5

H 2467 B ACTIVE

Uuni

moderni muotoilu, verkkovalmius, PerfectClean ja FlexiClip-teleskooppikiskot.



EAN: 4002516660156 / Materiaalin numero: 12150270 /
Vanhan materiaalin numero: 22246704NER

Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 halogeenispotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	42,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakas
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
Uuniritilä, jossa ei PerfectClean-pinnoitetta	1
FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari)	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (CA), español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 2467 B ACTIVE

Uuni


moderni muotoilu, verkkovalmius, PerfectClean ja FlexiClip-teleskooppikiskot.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings