

H 2861 BP

Uuni

mix&match-muotoilu, verkkovalmius, pyrolyysitoiminto ja FlexiClip-telesk.kiskot.



- Selkeä tekstinäyttö ja kiertovalitsimet – EasyControl Plus
- Vaivatonta puhtaanapitoa – pyrolyysipuhdistus
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmilla
- Kaikelle, josta haluat rapeaa – AirFry-toimintatapa



EAN: 4002516659891 / Materiaalin numero: 12150350 /
Vanhan materiaalin numero: 22286115NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	brilliant-valkoinen
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
AirFry	•
Automaattiohjelmat	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5

H 2861 BP

Uuni

mix&match-muotoilu, verkkovalmius, pyrolysoiminto ja FlexiClip-telesk.kiskot.



EAN: 4002516659891 / Materiaalin numero: 12150350 /

Vanhan materiaalin numero: 22286115NER

Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 halogeenispotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakas
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
Uuniritilä, jossa ei PerfectClean-pinnoitetta	1
FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari)	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2861 BP

Uuni

mix&match-muotoilu, verkkovalmius, pyrolysoiminto ja FlexiClip-telesk.kiskot.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing