

## G 5110 U Active

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Enemmän tilaa ja joustoa astioillesi – korkeudeltaan säädettävä yläkori



EAN: 4002516611608 / Materiaalin numero: 12155800 /  
Vanhan materiaalin numero: 21511026NER

<b>Malli</b>	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
<b>Käyttömukavuus</b>	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen, Näyttö
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,5
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,83
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	83
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,56
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	265
Äänitasoluokka	C
Äänitaso, dB(A)	45
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesurohjelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterinkori
FlexCare-kuppiteline	2
Korivarustus	Comfort

## G 5110 U Active

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516611608 / Materiaalin numero: 12155800 /  
Vanhan materiaalin numero: 21511026NER

Täyttömäärä astiastoja 13

### Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Lapsilukko

•

### Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm 600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm 600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 870

Sijoitusaukon syvyys, mm 570

Laitteen leveys, mm 598

Laitteen korkeus, mm 805

Laitteen syvyys, mm 570

Syvyys luukku auki, cm 116,5

Nettopaino, kg 43,0

Kokonaisliitäntäteho, kW 2,00

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Jännitteen taajuus 50

Tulovesiletkun pituus, cm 1,50

Poistoletkun pituus, cm 1,50

Liitäntäjohdon pituus, m 1,70

### Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)

•


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),  
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)  
alennettuun hintaan

•


## G 5110 U Active

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet


testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)