

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Vapaasti sijoitettava viinikaappi

PresenterFrame, kaksi erillistä lämpötila-aluetta ja ActiveHumidity.



- PresenterFrame lempiviiniesi tyylikkääseen esittelyyn
- Oikeat säilytys- ja juomalämpötilat #lämpötila-alueiden#CO_15870993 avulla
- Älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia – Miele@home
- ActiveHumidity pitää ilmankosteuden juuri sopivana
- UV-eristetty lasi
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516612094 / Materiaalin numero: 12156880 /
Vanhan materiaalin numero: 39478562EU1

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Laitekategoria	
Viinikaappi	•
Rakennetyyppi	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven käisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Ulkokuoren väri	musta
Etuseinän väri	Obsidian-musta, lasi
Viinikaapin valaistus	portaattomasti himmennettävä led
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	SideOpen
Silence-järjestelmä	•
Puuhyllyjen määrä	6
Puuhyllyjen materiaali	Pyökki
NoteBoard	Kyllä
PresenterFrame	•
Värinätön säilytys	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	2
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Maksimilämpötilan säätöalue, °C	20
Sapattitila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Kuiva takaseinä	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	F
Vuotuinen energiankulutus, kWh	126,66
Energiankulutus/24 h, kWh	0,34
Turvallisuus	
Ovihälytyksen merkkiäänä	•
Lämpötilahälytyksen merkkiäänä	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	1854
Laitteen syvyys, mm	678
Paino, kg	96,8
Ilmastoluokka	SN-ST
Viinikaappiosa, l	368

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Vapaasti sijoitettava viinikaappi

PresenterFrame, kaksi erillistä lämpötila-aluetta ja ActiveHumidity.




EAN: 4002516612094 / Materiaalin numero: 12156880 /
Vanhan materiaalin numero: 39478562EU1

Kokonaiskäyttötilavuus, l	368
0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä)	153 pulloa
Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso dB(A) re 1 pW	37
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Vakiovarusteet	
Active AirClean -suodatin	•
Valkoinen liitukynä	•


KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Vapaasti sijoitettava viinikaappi


PresenterFrame, kaksi erillistä lämpötila-aluetta ja ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)