

KFN 4898 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

PerfectFresh Active ja Freeze&Cool pitävät elintarvikkeet tuoreina pitkään.



- PerfectFresh Active pitää ruoat tuoreina 5 x pitempään
- Pakastimen joustavaan käyttöön – Freeze&Cool
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- Kahvattomat kodinkoneet on helppo avata Click2open-toiminnolla
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa



EAN: 4002516612452 / Materiaalin numero: 12156960 /  
Vanhan materiaalin numero: 38489815EU1

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Laitekategoria</b>                                  |                                   |
| Jääkaappi-pakastinyhdistelmä                           | •                                 |
| <b>Rakennetyyppi</b>                                   |                                   |
| Vapaasti sijoitettava laite                            | •                                 |
| Oven kätisyys  | oikea                             |
| Oven avautumissuunta vaihdettavissa                    | •                                 |
| <b>Muotoilu</b>  |                                   |
| Ulkokuoren väri  | Hopea                             |
| Etuseinän väri   | Brilliant-valkoinen, lasi         |
| Jääkaapin valaistus                                    | FlexiLight 2,0                    |
| Pakastintilan valaistus                                | LED-lamput                        |
| Puhaltimen valaistus                                   | •                                 |
| Valaistu Freshness-tuoresäilytysjärjestelmä            | •                                 |
| <b>Käyttökavuus</b>                                    |                                   |
| Verkotus Miele@homella                                 | •                                 |
| Freshness-järjestelmä                                  | PerfectFresh Active               |
| Freeze&Cool  | •                                 |
| Ylemmän laatikon kosteustointo                         | •                                 |
| Siirrettävät ovihyllyt                                 | •                                 |
| ComfortClean   | •                                 |
| DynaCool   | •                                 |
| NoFrost-automaattisulatus                              | •                                 |
| DuplexCool   | •                                 |
| XL-sisätila  | •                                 |
| VarioRoom  | •                                 |
| SoftClose  | •                                 |
| SelfClose-sulkeutumismekanismi                         | •                                 |
| Pilotettu ovenkahva                                    | Click2open                        |
| <b>Ohjaus</b>  |                                   |
| Toimintaperiaate                                       | FreshTouch                        |
| Tarkka säätö   | Jääkaapin ja pakastimen lämpötila |
| Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen          | Kyllä                             |
| Pakastinosaa, voidaan kytkeä pois päältä               | •                                 |
| Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt | Kyllä                             |
| SuperCool  | •                                 |
| SuperFreeze  | •                                 |
| Lämpötila-alueiden määrä                               | 3                                 |
| Sapattitila  | •                                 |
| Party-tila   | •                                 |
| Holiday-tila   | •                                 |
| <b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>                          |                                   |
| Hyllytasojen määrä                                     | 4                                 |
| joista kaksiosaisia (FlexiBoard)                       | 1                                 |
| joista valaistuja                                      | 2                                 |
| Pulloteline kromattua metallia                         | •                                 |
| Laatikoiden määrä                                      | 2                                 |
| Oven tölkkihyllyjen määrä                              | 2                                 |
| Ovihylly pulloille                                     | 1                                 |
| Ovihyllyt  | 3                                 |

KFN 4898 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

PerfectFresh Active ja Freeze&Cool pitävät elintarvikkeet tuoreina pitkään.




EAN: 4002516612452 / Materiaalin numero: 12156960 /  
Vanhan materiaalin numero: 38489815EU1

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Pakastin/pakastinosa</b>         |         |
| Pakastuslaatikoiden lukumäärä       | 3       |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>       |         |
| Energiätehokkuusluokka (A–G)        | A       |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh      | 115,34  |
| Energiankulutus/24 h, kWh           | 0,31    |
| <b>Turvallisuus</b>                 |         |
| Lukitustoiminto                     | •       |
| Ovihälytyksen merkkiääni            | •       |
| Lämpötilahälytyksen merkkiääni      | •       |
| Ovihälytyksen merkkivalo            | •       |
| Lämpötilahälytyksen merkkivalo      | •       |
| Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa | •       |
| <b>Tekniset tiedot</b>              |         |
| Laitteen leveys, mm                 | 600     |
| Laitteen korkeus, mm                | 2015    |
| Laitteen syvyys, mm                 | 682     |
| Paino, kg                           | 84,9    |
| Jääkaappiosan tilavuus, l           | 259     |
| PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l   | 99      |
| 4* pakastinosan tilavuus, l         | 103     |
| Kokonaiskäyttötilavuus, l           | 362     |
| Pakasteiden lämmönousuaika, h       | 24      |
| Pakastuskyky, kg/24 h               | 10,00   |
| Äänitasoluokka (A–D)                | B       |
| Äänitaso dB(A) re 1 pW              | 33      |
| Virrankulutus, mA                   | 1400    |
| Jännite, V                          | 220-240 |
| Sulakekoko, A                       | 10      |
| Vaiheiden määrä                     | 1       |
| Taajuus, Hz                         | 50-60   |
| <b>Vakiovarusteet</b>               |         |
| Munalokero                          | •       |
| PerfectFresh-laatikon sisälokero    | •       |
| Jääpala-astia                       | •       |


## KFN 4898 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin


PerfectFresh Active ja Freeze&Cool pitävät elintarvikkeet tuoreina pitkään.




KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (\*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)