

G 5132 SCU Selection

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % energiaa Mieleen kuumavesiliitännällä
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Aterintaso vai -kori? Molemmat! Erillisen aterinkorin ansiosta voit itse päättää



EAN: 4002516613664 / Materiaalin numero: 12158750 /
Vanhan materiaalin numero: 21513237NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen, Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,5
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,84
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	84
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,57
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	265
Äänitasoluokka	C
Äänitaso, dB(A)	45
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohtjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterintaso
Ylimääräinen aterinkori	•

G 5132 SCU Selection

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516613664 / Materiaalin numero: 12158750 /
Vanhan materiaalin numero: 21513237NER

FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	Comfort
Täyttömäärä astiastoja	14

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Lapsilukko	•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	45,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70


Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus) alennettuun hintaan	•

G 5132 SCU Selection

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)