

G 5133 SCU Excellence

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitettä
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen – korkeussäädettävän yläkorin ansiosta



EAN: 4002516613671 / Materiaalin numero: 12158760 /
Vanhan materiaalin numero: 21513336NER

| | |
|--|---------------------------------|
| Malli | |
| Työtason alle asennettava astianpesukone | • |
| 60 cm astianpesukone | • |
| Muotoilu | |
| Ohjauspaneelin väri | Brilliant-valkoinen |
| Ohjauspaneelin tyyppi | Suora ohjaustaulu |
| Ohjaus | Ohjelman valintapainike |
| Näyttö | 3-numeroinen 7 segmentin näyttö |
| Näytön väri | Keltainen |
| Käyttömukavuus | |
| Luukunsuljin | ComfortClose |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ajastin enintään 24 h | • |
| Toiminnan merkkivalo | akustinen |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiätehokkuusluokka (A–G) | D |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l | 6,0 |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,5 |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh | 0,84 |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh | 84 |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä | 0,57 |
| ECO-ohjelman kesto, minuttia | 265 |
| Äänitasoluokka | C |
| Äänitaso, dB(A) | 45 |
| EcoPower-tekniikka | • |
| Todistetusti hygieenistä | • |
| Lämminvesiliitettä | • |
| Pesutuloksen laatu | |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone | • |
| Pesuojelmat | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Teho 75 °C | • |
| Hellävarainen | • |
| Astianpesun ohjelmavaihtoehdot | |
| Pika | • |
| Erittäin puhdas | • |
| Erittäin kuiva | • |
| Korivarustus | |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu | Aterintaso |
| FlexCare-lasipidike | 2 |
| FlexCare-kuppiteline | 1 |
| Korivarustus | ExtraComfort |
| Täyttömäärä astiastoja | 14 |
| Turvallisuus | |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä | • |
| Lapsilukko | • |

G 5133 SCU Excellence

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516613671 / Materiaalin numero: 12158760 /
Vanhan materiaalin numero: 21513336NER

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------------|-------|
| Sijoitusaukon minimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 805 |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 870 |
| Sijoitusaukon syvyys, mm | 570 |
| Laitteen leveys, mm | 598 |
| Laitteen korkeus, mm | 805 |
| Laitteen syvyys, mm | 570 |
| Syvyys luukku auki, cm | 116,5 |
| Nettopaino, kg | 44,0 |
| Kokonaisliitântäteho, kW | 2,00 |
| Jännite, V | 230 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Jännitteen taajuus | 50 |
| Tulovesiletkun pituus, cm | 1,50 |
| Poistoletkun pituus, cm | 1,50 |
| Liitântäjohtoon pituus, m | 1,70 |


Vakiovarusteet

| | |
|---|---|
| 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia) | • |
| Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan | • |

G 5133 SCU Excellence

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)