

G 5168 SCVi XXL Excellence

Täysintegroitavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitettä
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen – korkeussäädettävän yläkorin ansiosta



EAN: 4002516613749 / Materiaalin numero: 12158840 / Vanhan materiaalin numero: 21516862NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,5
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,84
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	84
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,57
ECO-ohjelman kesto, minuttia	265
Äänitasoluokka	C
Äänitaso, dB(A)	45
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterintaso
Ylimääräinen aterinkori	•
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort

G 5168 SCVi XXL Excellence

Täysintegroitavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516613749 / Materiaalin numero: 12158840 /
Vanhan materiaalin numero: 21516862NER

Täyttömäärä astiastoja 14

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä •

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	45,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0

Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•

G 5168 SCVi XXL Excellence

Täysintegroitavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)