

## G 5540 SCU SL Active

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Enemmän tilaa ja joustoa astioillesi – korkeudeltaan säädettävä yläkori
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit



EAN: 4002516614005 / Materiaalin numero: 12159070 / Vanhan materiaalin numero: 21554036NER

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Malli</b>   |                                 |
| Työtason alle asennettava astianpesukone                   | •                               |
| 45 cm astianpesukone                                       | •                               |
| <b>Muotoilu</b>  |                                 |
| Ohjauspaneelin väri  | Brilliant-valkoinen             |
| Ohjauspaneelin tyyppi                                      | Suora ohjaustaulu               |
| Ohjaus   | Ohjelman valintapainike         |
| Näyttö   | 3-numeroinen 7 segmentin näyttö |
| Näytön väri  | Keltainen                       |
| <b>Käyttömukavuus</b>                                      |                                 |
| Luukunsuljin   | AutoClose                       |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                | •                               |
| Ajastin enintään 24 h                                      | •                               |
| Toiminnan merkkivalo                                       | akustinen                       |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                              |                                 |
| Energiatohokkuusluokka (A–G)                               | E                               |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l                       | 6,0                             |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,1                             |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh                          | 0,70                            |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh  | 70                              |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä       | 0,45                            |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia                              | 295                             |
| Virrankulutus valmiustilassa (lepotila)                    | 0,30                            |
| Täyttömäärä standardiastioista                             | 9                               |
| Äänitasoluokka   | C                               |
| EcoPower-tekniikka   | •                               |
| Todistetusti hygieenistä                                   | •                               |
| Lämminvesiliitettä   | •                               |
| Vajaatäyttö  | •                               |
| <b>Pesutuloksen laatu</b>                                  |                                 |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone                   | •                               |
| <b>Pesuojelmat</b>   |                                 |
| QuickPowerWash   | •                               |
| ECO  | •                               |
| Automatic  | •                               |
| Teho 75 °C   | •                               |
| Hellävarainen  | •                               |
| <b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>                      |                                 |
| Lyhyt  | •                               |
| Pika   | •                               |
| Erittäin puhdas  | •                               |
| Erittäin kuiva   | •                               |
| <b>Korivarustus</b>  |                                 |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu                              | Aterintaso                      |
| Korivarustus   | Comfort 45 cm                   |

## G 5540 SCU SL Active

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516614005 / Materiaalin numero: 12159070 /  
Vanhan materiaalin numero: 21554036NER

### Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Lapsilukko

•

### Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

450

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

450

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

870

Sijoitusaukon syvyys, mm

570

Laitteen leveys, mm

448

Laitteen korkeus, mm

805

Laitteen syvyys, mm

570

Syvyys luukku auki, cm

116,5

Nettopaino, kg

40,8

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohdon pituus, m

1,70


### Vakiovarusteet

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),  
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)  
alennettuun hintaan


•

## G 5540 SCU SL Active

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)