

## G 5540 SCU SL Active

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitettä
- Monipuolinen – korkeussäädettävän yläkorin ansiosta
- Monipuolinen ja turvallinen – Comfort-korimuotoilu



EAN: 4002516614012 / Materiaalin numero: 12159080 / Vanhan materiaalin numero: 21554037NER

<b>Malli</b>	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
<b>Käyttömukavuus</b>	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,1
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,70
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	70
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,45
ECO-ohjelman kesto, minuttia	295
Äänitasoluokka	C
Äänitaso, dB(A)	45
EcoPower-tekniikka	•
Todistustesti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaa täyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
<b>Pesuojelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
Lyhyt	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterintaso
Korivarustus	Comfort 45 cm
Täyttömäärä astiastoja	9
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Lapsilukko	•

## G 5540 SCU SL Active

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516614012 / Materiaalin numero: 12159080 /  
Vanhan materiaalin numero: 21554037NER

### Tekniset tiedot


Sijoitusaukon minimileveys, mm	450
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	450
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	448
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	41,6
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70

### Vakiovarusteet


1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•

## G 5540 SCU SL Active

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm  
testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)