


G 5590 SCVi SL Active

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Enemmän tilaa ja joustoa astioillesi – korkeudeltaan säädettävä yläkori
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit




EAN: 4002516614029 / Materiaalin numero: 12159090 /
Vanhan materiaalin numero: 21559062NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	AutoClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,1
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,70
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	70
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,45
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	295
Virrankulutus valmiustilassa (lepotila)	0,30
Täyttömäärä standardiastioista	9
Äänitasoluokka	C
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Lyhyt	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterintaso
Korivarustus	Comfort 45 cm

G 5590 SCVi SL Active

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516614029 / Materiaalin numero: 12159090 /
Vanhan materiaalin numero: 21559062NER

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	450
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	450
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	448
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	40,8
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	2,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	8,0

Vakiovarusteet


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•


G 5590 SCVi SL Active

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)