

## G 5590 SCVi SL Active

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitettä
- Monipuolinen – korkeussäädettävän yläkorin ansiosta
- Monipuolinen ja turvallinen – Comfort-korimuotoilu



EAN: 4002516614029 / Materiaalin numero: 12159090 /  
Vanhan materiaalin numero: 21559062NER

<b>Malli</b>	
Täysintegroitava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
<b>Käyttömukavuus</b>	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,1
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,70
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	70
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,45
ECO-ohjelman kesto, minuttia	295
Äänitasoluokka	C
Äänitaso, dB(A)	45
EcoPower-tekniikka	•
Todistustesti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaa täyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
<b>Pesuojelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
Lyhyt	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterintaso
Korivarustus	Comfort 45 cm
Täyttömäärä astiastoja	9
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•

## G 5590 SCVi SL Active

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.




EAN: 4002516614029 / Materiaalin numero: 12159090 /  
Vanhan materiaalin numero: 21559062NER

Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	450
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	450
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	448
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	40,8
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	2,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	8,0
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•


## G 5590 SCVi SL Active

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)