

G 5740 SCU SL

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitettä
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516614043 / Materiaalin numero: 12159110 /
Vanhan materiaalin numero: 21574037NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljिन	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	C
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	7,9
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,55
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	55
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	210
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Lyhyt	•
IntenseZone	•
Pika	•

G 5740 SCU SL

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.




EAN: 4002516614043 / Materiaalin numero: 12159110 /
Vanhan materiaalin numero: 21574037NER


Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	MultiFlex-taso 45
Korivarustus	ExtraComfort 45 cm
Täyttömäärä astiastoja	9
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	450
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	450
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	448
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	41,6
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•

G 5740 SCU SL

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)