

DAW 1620 Active  
Seinälle asennettava liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 598 mm leveä
- Tehokas – 640 m<sup>3</sup>/h Booster-tasolla
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen alumiininen rasvansuodatin
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana

A

EAN: 4002516649960 / Materiaalin numero: 12159410 /  
Vanhan materiaalin numero: 28W1620ENER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
<b>Muotoilu</b>	
Väri	teraes
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen ohjaus	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,9
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	B
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien metallisten rasvansuodattinten lukumäärä	2
<b>Valaistus</b>	
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	390 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	250
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	640
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	390
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	620
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0

DAW 1620 Active  
Seinälle asennettava liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516649960 / Materiaalin numero: 12159410 /  
Vanhan materiaalin numero: 28W1620ENER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 60,0

#### Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 673–993

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 803–1123

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 673

Huuvan leveys, mm 598

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 993

Huuvan korkeus, mm 50

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 803

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1123

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 13,4

Liitäntäjohdon pituus, m 1,4

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

#### Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •


#### Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

#### Valinnaiset lisävarusteet

Aktiivihiiisuodatin Nein

DAW 1620 Active  
Seinälle asennettava liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus käteväseen käyttöön



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings