

DAW 1920 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 898 mm leveä
- Tehokas – 645 m³/h Booster-tasolla
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen alumiininen rasvasuodatin
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516649977 / Materiaalin numero: 12159420 /
Vanhan materiaalin numero: 28W1920ENER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 36-P
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Booster-tehotasot	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,8
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien metallisten rasvasuodatinten lukumäärä	3
Valaistus	
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	350 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	255
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	645
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	390


DAW 1920 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516649977 / Materiaalin numero: 12159420 /
Vanhan materiaalin numero: 28W1920ENER

Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	620
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	74,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	60,0
Tekniset tiedot	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	673–993
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	803–1123
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	673
Huuvan leveys, mm	898
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	993
Huuvan korkeus, mm	50
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	803
Huuvan syvyys, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	1123
Nettopaino, kg	15,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vaiheiden määrä	1
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,24
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Teleskooppinen poistoilmaputken suojus	•
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•

DAW 1920 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings