

## Classic C1 Junior - SBAF5

### Säiliöpölynimuri

Korkea imuteho perusteelliseen imurointiin.



- Suuri imuteho – 800 W
- Monipuoliset käyttötarkoitukset – yleismallinen lattiasuulake
- Erittäin kevyt – 5,8 kg varusteineen
- 9 metrin toimintasäde: suurtenkin alueiden imurointi on helppoa

EAN: 4002516616337 / Materiaalin numero: 12168230 /  
Vanhan materiaalin numero: 41BAF534NE

<b>Rakennettyyppi</b>	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Classic C1
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SBAF5
Laitteen väri	grafiitinharmaa
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	6-portainen väännin
Imuputki	EasyLock-imuputki
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Taukoteline	yksipuolinen
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Nimellinen tehonkulutus, W	800
<b>Liikkuvuus</b>	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
3-pisteohjaus	•
Toimintasäde, m	9
Virtajohdon pituus, m	5,5
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Pölypussityyppi	HyClean GN
Pölypussin tilavuus, l	4,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean-suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
<b>Turvallisuus</b>	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Suurin liitäntäteho	800
Äänenvoimakkuus, dB	79,0
Halkaisija, mm	463
Korkeus, mm	221
Paino, kg	5,5
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kolmeosainen varustesarja	VarioClip
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake SBD 355-3	•
Suodatin	AirClean
Puhdistustyökalu	Ei