

DC 120 WW

Professional-kuivauskaappi

erityisen hellävaraiseen kuivaukseen kahdella automaattiohjelmalla.



- Enimmäistäyttömäärä 15 kg,4 ilmaa ohjaavaa ripustinta
- Erittäin tehokas – erilaiset varusteet samanaikaisesti kuivumaan
- Korkea käyttöaste – kuivattavia varusteita voi lisätä jatkuvasti
- Tarjoaa parhaan mahdollisen suojan – kuivaus ilman liikettä
- Kuivaa sisä- ja ulkopuolelta – ilmaa ohjaavat ripustimet

EAN: 7330095911541 / Materiaalin numero: 12173360 /
Vanhan materiaalin numero: 52120001EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava laite
Valikoima	Professional
Etuosa	Valkoinen
Ohjauspaneelin väri	Valkoinen
Täyttömäärä, kg	15
Enimmäiskapasiteetti	4 suoja-pukua
Oven avautumiskulma, astetta	180
Poistoilmakauluksen halkaisija, mm	125
Sovellus	
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, g/min	57
Energiankulutus haihdutettua vesilitraa kohti, kWh	1,90
Lyhimmän Suoja-puku-ohjelman ohjelma-aika, minuuttia	95
Ohjaus	
Ohjaustyyppi	Hipaisupainikkeet
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Ohjelmat	
Kyllästys	•
Normaali	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	6,00
Kokonaisnimellisteho, kW	6,20
Sulakekoko, A	10
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1970
Ulkomitat, nettoleveys, mm	1200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	750
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	2097,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1240,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820,00
Nettopaino, kg	177,00
Bruttopaino, kg	191,00
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Ominaisuudet	
Nukkasihdit [määrä]	4
Hellävarainen kuivaus	•
Käsinepidikkeet [määrä]	4
Ilmanvaihtokehykset [määrä]	4

DC 120 WW

Professional-kuivauskaappi

erityisen hellävaraiseen kuivaukseen kahdella automaattiohjelmalla.



EAN: 7330095911541 / Materiaalin numero: 12173360 /
Vanhan materiaalin numero: 52120001EU

Pysäyttimet [määrä] 2

Suorituskyky

Suojapuvut [määrä] 4

Suojapäälystakit [määrä] 4

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE •

EN 60335-2-43 •